

Garant**Yksiosaiset poraistukat Muoto AD, BT 40, Kiinnitysalue: 0,5-13mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303171 0,5-13
GTIN	4045197937957
Tuoteluokka	31B

Kuvaus**Malli:**

Molemmat pyörimissuunnat.

Pyörintätarkkuus $\leq 20 \mu\text{m}$.

- **Kapea rakenne.**
- **Jäähdytysnesteen kohdistettu siirto työkaluihin, joissa on sisäjäähdytys.**
- **Optimaaliset pitomomentit työkalussa.**

Sisäpuolinen jäähdytys korkeintaan 50 bar.

Toimituksen sisältö:

Sisältää **kiristysavaimen**.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Tekninen kuvaus

Ulko-Ø D	43 mm
Ulkonema A-mitta	92 mm
Kiinnitysalue	0,5 - 13 mm
Torx®-varakiristysavain nro 625220	TX25
Sovitin	BT 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339

Muoto	AD
Sisäjähdytys	kyllä, enint. 50 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 20 μm
suurin sallittu kiertymomentti $M_{d\max}$	≤ 14 Nm
Tuotetyyppi	Lyhytporaistukka