

**Garant****Yksiosaiset poraistukat Muoto AD, BT 40, Kiinnitysalue: 1-16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303171 1-16
GTIN	4045197937964
Tuoteluokka	31B

**Kuvaus****Malli:**

Molemmat pyörimissuunnat.

Pyörintätarkkuus  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

- **Kapea rakenne.**
- **Jäähdytysnesteen kohdistettu siirto työkaluihin, joissa on sisäjäähdytys.**
- **Optimaaliset pitomomentit työkalussa.**

Sisäpuolinen jäähdytys korkeintaan 50 bar.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää **kiristysavaimen**.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

**Tekninen kuvaus**

Kiinnitysalue	1 - 16 mm
Torx®-varakiristysavain nro 625220	TX25
Ulko-Ø D	50 mm
Ulkonema A-mitta	95 mm
Sovitin	BT 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339

Muoto	AD
Sisäjäähdytys	kyllä, enint. 50 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 20 μm
suurin sallittu kiertymomentti $M_{d\max}$	≤ 14 Nm
Tuotetyyppi	Lyhytporaistukka