

Garant**Yksiosaiset poraistukat Muoto AD, BT 50, Kiinnitysalue: 1-16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303172 1-16
GTIN	4045197937971
Tuoteluokka	31B

Kuvaus**Malli:**

Molemmat pyörimissuunnat.

Pyörintätarkkuus $\leq 20 \mu\text{m}$.

- **Kapea rakenne.**
- **Jäähdytysnesteen kohdistettu siirto työkaluihin, joissa on sisäjäähdytys.**
- **Optimaaliset pitomomentit työkalussa.**

Sisäpuolinen jäähdytys korkeintaan 50 bar.

Toimituksen sisältö:

Sisältää **kiristysavaimen**.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Tekninen kuvaus

Kiinnitysalue	1 - 16 mm
Torx®-varakiristysavain nro 625220	TX25
Ulko-Ø D	50 mm
Ulkonema A-mitta	106 mm
Sovitin	BT 50
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339

Muoto	AD
Sisäjäähdytys	kyllä, enint. 50 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 20 μm
suurin sallittu kiertymomentti $M_{d\max}$	≤ 14 Nm
Tuotetyyppi	Lyhytporaistukka