

Garant**Kierukkapora HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 17,75mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	116340 17,75
GTIN	4045197030375
Tuoteluokka	11C

Kuvaus**Malli:**

Erikoiskäsitellyn pinnan ansiosta hitsautumistaipumus on vähentynyt ja **lastunpoisto parantunut**.

Huippulaatuinen suurtehokierukkapora.

Teräosa $\leq \varnothing 26,5$ mm hiottu umpiaineesta, $> \varnothing 26,5$ mm jyrstetty. Sen ansiosta hyvä pyörintä- ja jakotarkkuus sekä tarkka kärkihionta $\varnothing 40$ mm saakka.

Teräväkärkinen muoto A.

Suositus:

180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöistä.

Huomautus:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Lastu-urien pituus L_c	130 mm
Nimellis- $\varnothing D_c$	17,75 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,2 mm/kierr,
Toleranssi, nimellis- \varnothing	h8
Kokonaispituus L	228 mm
Morsekartio MK koko	2
Standardi	DIN 345
suositeltu suurin porausvyvyys L_2	103,4 mm

Kärkikulma	118 astetta
Varsi	Morsekartio
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Nousukulma	20-30 astetta
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	45 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	25 m/min	P
GG(G)	soveltuu	25 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		