

**Keräilyvaunu, 2 kuormapintaa, Tyyppi: 4822****Tilaustiedot**

Tilausnumero	919870 4822
GTIN	4017976048222
Tuoteluokka	96F

Kuvaus**Malli:**

Hitsattu teräsrakenne, öljytiiviit kaukalot.

2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), TPE-renkaat, urakuulalaakeroidut navat.

Öljytiiviit kaukalot, 40 mm korkea reuna.

Standardi:

EN 1757-3

Pintakäsittely:

Kirkkaansininen RAL 5007, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.

Tekninen kuvaus

Pyörän materiaali	TPE
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua	2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä	2
tyyppi	4822
Pyörän Ø	200 mm

Kuormatason kantokyky ylhäällä	200 kg
Kuormatason korkeus alhaalla	248 mm
Paino	47 kg
Kuormatason leveys	1000 mm
Leveys	1171 mm
Kuormatason korkeus ylhäällä	870 mm
Enimmäiskantokyky	400 kg
Korkeus	910 mm
Standardi	EN 1757-3
Kuormatason syvyys	700 mm
Syvyys	700 mm
Tuotetyyppi	Keräilyvaunu