

**Garant****LOMU 090408 TR-M, HB9520, Tyyppi: ST900****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215982 ST900
GTIN	4045197937995
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Huomautus:**Ohjelastuamisarvot  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 4,5 \text{ mm}$ 

ISO-koodi-kääntöterä: LOMU090408 TR-M

tyyppi: ST900

Nirkon säde: 0,8 mm

Syöttö  $f_z$ : 0,11 mm**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f_z$	0,11 mm
ISO-koodi-kääntöterä	LOMU090408 TR-M
Nirkon säde	0,8 mm
tyyppi	ST900
Laji	HB9520
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	210 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	165 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	140 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	105 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	95 m/min	M
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		