

Garant**LOEU 090408 R-L, HB7635, Tyyppi: INOX**

Tilaustiedot

Tilausnumero	215988 INOX
GTIN	4045197938114
Tuoteluokka	21A

Kuvaus

Huomautus:Ohjelastuamisarvot $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 4\text{mm}$

Tekninen kuvaus

tyyppi	INOX
Syöttö f_z	0,08 mm
ISO-koodi-kääntöterä	LOEU090408 R-L
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HB7635
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jyrshintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	105 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	50 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		