

**Garant****LOEU 090404 R-L, HB735, Tyyppi: UNI**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	215994 UNI
GTIN	4045197938152
Tuoteluokka	21A

## Kuvaus

**Huomautus:**Ohjelaastuamisarvot  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 4,5 \text{ mm}$ 

ISO-koodi-kääntöterä: LOEU090404 R-L

tyyppi: UNI

Nirkon säde: 0,4 mm

## Tekninen kuvaus

ISO-koodi-kääntöterä	LOEU090404 R-L
Nirkon säde	0,4 mm
tyyppi	UNI
Laji	HB735
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	220 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	175 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	145 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	110 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	75 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	45 m/min	S
GG(G)	soveltuu	220 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		