

Garant
GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 22/3mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	212802 22/3
GTIN	4045197938923
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Huomautus:

 GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 1,2** käytetään terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Sisjäähdytys	kyllä
Sopiva kääntöterä	XOM.060310
Kokonaispituus L_{ges}	85 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	42 mm
Terän $\varnothing D_c$	22 mm
$\varnothing D_3$	14 mm
Terien lkm Z	3
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	36 mm
Porrastuspituus L kun α_{max}	12,13 mm
Porrastuskulma α_{max}	1,89 astetta
Pyöröporausjyrsintä a_p	0,3 mm

Ulkoneman pituus L ₁	35 mm
Varren Ø D ₅ h ₆	20 mm
Sarja	Power Q
Asetuskulma κ	15 astetta
varren malli	weldonvarsi
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP