

Garant**GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 20/3mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 212802 20/3 |
| GTIN | 4045197938916 |
| Tuoteluokka | 210 |

Kuvaus**Varaosa:**

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 1,2** käytetään terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|--------------|
| Ø D ₃ | 12 mm |
| Sopiva kääntöterä | XOM.060310 |
| Porrastuspituus L kun α _{max} | 10,13 mm |
| Ulkoneman pituus L ₁ | 35 mm |
| Terien lkm Z | 3 |
| Terän Ø D _c | 20 mm |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max} | 38 mm |
| Porrastuskulma α _{max} | 2,26 astetta |
| Pyöröporausjyrsintä a _p | 0,3 mm |
| Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min} | 32 mm |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Varren Ø D _s h6 | 20 mm |
| Kokonaispituus L _{ges} | 85 mm |
| Sarja | Power Q |
| Asetuskulma κ | 15 astetta |
| varren malli | weldonvarsi |
| Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä |
| Jyrsintäkäyttö | Parrastus |
| Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Työkalun vaihto | PowerCard |
| Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |

Tarvikkeet

| | |
|---|------------|
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP | 674252 8IP |
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm | 211750 1,2 |