

Garant**GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 16/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212802 16/2
GTIN	4045197938909
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Varaosa:**

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Huomautus:GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 1,2** käytetään terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L_{ges}	80 mm
Terien lkm Z	2
Porrastuskulma α_{max}	3,73 astetta
Ulkoneman pituus L_1	30 mm
Ø D_3	8 mm
Terän Ø D_c	16 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun α_{max}	6,13 mm
Varren Ø D_s h6	16 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	30 mm
Sopiva kääntöterä	XOM.060310

Pyöröporausjyrsintä a_p	0,3 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	24 mm
Sarja	Power Q
Asetuskulma κ	15 astetta
varren malli	weldonvarsi
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2