

**Garant****GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z: 16/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212803 16/2
GTIN	4045197938268
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Varaosa:**

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 1,2** käytetään terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	6,13 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	3,73 astetta
Terien lkm Z	2
Varren Ø D <sub>s</sub> h6	16 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>min</sub>	24 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	16 mm
Ø D <sub>3</sub>	8 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>max</sub>	30 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	150 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	70 mm
Sopiva kääntöterä	XOM.060310

Pyöröporausjyrsintä a <sub>p</sub>	0,3 mm
Sarja	Power Q
Asetuskulma κ	15 astetta
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP

674252 8IP

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm

211750 1,2