

**Garant****GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 20/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212804 20/3
GTIN	4045197939005
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Varaosa:**

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 1,2** käytetään terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

Kun käytetään jatkeita, on aina käytettävä sisäjähdytystä.

**Tekninen kuvaus**

Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	10,13 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	2,26 astetta
Kiinnityskierre M	M10
Kokonaispituus $L_{\text{ges}}$	28 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{\min}$	32 mm
Ø $D_1$ h6	10,5 mm
Sopiva kääntöterä	XOM.060310
Terän Ø $D_c$	20 mm
Ø $D_3$	12 mm

Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Pyöröporausjyrsintä a <sub>p</sub>	0,3 mm
Terien lkm Z	3
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>max</sub>	38 mm
Sarja	Power Q
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 1	219799 1