

Garant**GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 25/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212807 25/2
GTIN	4045197939029
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Varaosa:**

Kääntöteränruuvisarja nro 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko 10IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Pyöröporausjyrsintä a_p	1 mm
Kokonaispituus L_{ges}	95 mm
Porrastuspituus L kun α_{max}	10,43 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	48 mm
Porrastuskulma α_{max}	3,29 astetta
Sopiva kääntöterä	XDM.090416
Terien lkm Z	2
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	38 mm
Terän Ø D_c	25 mm
Varren Ø D_s h6	25 mm

Sisjäähdytys	kyllä
Ø D ₃	13 mm
Ulkoneman pituus L ₁	39 mm
Sarja	Power Q
Asetuskulma κ	16 astetta
varren malli	weldonvarsi
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2