

Garant**GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 16/2mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	212804 16/2
GTIN	4045197938299
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Varaosa:**

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 1,2** käytetään terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

Kun käytetään jatkeita, on aina käytettävä sisäjäähdystä.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	16 mm
Terien lkm Z	2
Ø D ₁ h6	8,5 mm
Pyöröporausjyrsintä a _p	0,3 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Kiinnityskierre M	M8
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	30 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	24 mm
Ø D ₂	13 mm
Sopiva kääntöterä	XOM.060310

Kokonaispituus L_{ges}	25 mm
Porrastuskulma α_{max}	3,73 astetta
$\varnothing D_3$	8 mm
Porrastuspituus L kun α_{max}	6,13 mm
Sarja	Power Q
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 1	219799 1