

Garant**GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 35/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212807 35/3
GTIN	4045197939067
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Varaosa:**

Kääntöteränruuvisarja nro 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko 10IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Porrastuspituus L kun α_{\max}	20,43 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Varren Ø D ₅ h ₆	32 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	68 mm
Pyöröporausjyrsintä a _p	1 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	58 mm
Terän Ø D _c	35 mm
Ø D ₃	23 mm
Ulkoneman pituus L ₁	40 mm
Sopiva kääntöterä	XDM.090416
Porrastuskulma α_{\max}	1,68 astetta

Terien lkm Z	3
Kokonaispituus L _{ges}	100 mm
Sarja	Power Q
Asetuskulma κ	16 astetta
varren malli	weldonvarsi
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP