

Garant**GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 40/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212807 40/4
GTIN	4045197939074
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Varaosa:**

Kääntöteränruuvisarja nro 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko 10IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	110 mm
Varren Ø D_s h6	32 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	78 mm
Ulkoneman pituus L_1	50 mm
Terän Ø D_c	40 mm
Ø D_3	28 mm
Sopiva kääntöterä	XDM.090416
Pyöröporausjyrsintä a_p	1 mm
Porrastuspituus L kun α_{max}	25,43 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Terien lkm Z	4

Porrastuskulma α_{\max}	1,35 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	68 mm
Sarja	Power Q
Asetuskulma κ	16 astetta
varren malli	weldonvarsi
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP