

Garant
GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 30/3mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	212807 30/3
GTIN	4045197939043
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Varaosa:

Kääntöteränruuvisarja nro 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Huomautus:

 GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko 10IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus L_1	40 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	48 mm
Terien lkm Z	3
Terän Ø D_c	30 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	58 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	1 mm
Varren Ø D_s h6	32 mm
Porrastuskulma α_{max}	2,23 astetta
Sopiva kääntöterä	XDM.090416
Kokonaispituus L_{ges}	100 mm
Ø D_3	18 mm
Sisäjähdytys	kyllä

Porrastuspituus L kun α_{\max}	15,43 mm
Sarja	Power Q
Asetuskulma κ	16 astetta
varren malli	weldonvarsi
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2