

Garant**GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 22/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212804 22/3
GTIN	4045197939012
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Varaosa:**

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 1,2** käytetään terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

Kun käytetään jatkeita, on aina käytettävä sisäjäähdystä.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	22 mm
Terien lkm Z	3
Pyöröporausjyrsintä a _p	0,3 mm
Kokonaispituus L _{ges}	28 mm
Porrastuspituus L kun α _{max}	12,13 mm
Ø D ₁ h6	10,5 mm
Ø D ₂	18 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	36 mm
Kiinnityskierre M	M10
Sisäjäähdytys	kyllä

Ø D ₃	14 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	42 mm
Porrastuskulma α _{max}	1,89 astetta
Sopiva kääntöterä	XOM.060310
Sarja	Power Q
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 1	219799 1