

Garant**GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z: 22/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212803 22/3
GTIN	4045197938282
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Varaosa:**

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 1,2** käytetään terän nro **674252 koko 8IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	36 mm
Varren Ø D ₅ h ₆	20 mm
Terän Ø D _c	22 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	42 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä a _p	0,3 mm
Kokonaispituus L _{ges}	180 mm
Ulkoneman pituus L ₁	30 mm
Terien lkm Z	3
Ø D ₃	14 mm
Sopiva kääntöterä	XOM.060310
Porrastuskulma α _{max}	1,89 astetta

Porrastuspituus L kun α_{\max}	12,13 mm
Sarja	Power Q
Asetuskulma κ	15 astetta
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 8IP	674252 8IP