

**Garant**
**GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 32/3mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	212807 32/3
GTIN	4045197939050
Tuoteluokka	210

**Kuvaus**
**Varaosa:**

Kääntöteränruuvisarja nro 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko 10IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	3
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	1 mm
Terän Ø $D_c$	32 mm
Ulkoneman pituus $L_1$	40 mm
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	17,43 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Sopiva kääntöterä	XDM.090416
Porrastuskulma $\alpha_{max}$	1,97 astetta
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{max}$	62 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{min}$	52 mm
Ø $D_3$	20 mm

Varren Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	100 mm
Sarja	Power Q
Asetuskulma κ	16 astetta
varren malli	weldonvarsi
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP