

Garant**GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 28/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212809 28/2
GTIN	4045197939159
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Varaosa:**

Kääntöteränruuvisarja nro 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko 10IP** kanssa.

Kun käytetään jatkeita, on aina käytettävä sisäjähdytystä.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	28 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	54 mm
Porrastuspituus L kun α _{max}	13,43 mm
Kokonaispituus L _{ges}	36 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Porrastuskulma α _{max}	2,56 astetta
Ø D ₃	16 mm
Sopiva kääntöterä	XDM.090416
Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
Terien lkm Z	2

Kiinnityskierre M	M12
Ø D ₂	21 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	44 mm
Pyöröporausjyrsintä a _p	1 mm
Sarja	Power Q
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2