

Garant**GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z: 32/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212808 32/3
GTIN	4045197939111
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Varaosa:**

Kääntöteränruuvisarja nro 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko 10IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus L_1	120 mm
Kokonaispituus L_{ges}	200 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	52 mm
Ø D_3	20 mm
Porrastuspituus L kun α_{max}	17,43 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	62 mm
Sopiva kääntöterä	XDM.090416
Porrastuskulma α_{max}	1,97 astetta
Terien lkm Z	3
Varren Ø D_s h6	32 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	1 mm
Sisäjähdytys	kyllä

Terän Ø D _c	32 mm
Sarja	Power Q
Asetuskulma κ	16 astetta
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP