

Garant
GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 25/2mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	212809 25/2
GTIN	4045197939142
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Varaosa:

Kääntöteränruuvisarja nro 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko 10IP** kanssa.

Kun käytetään jatkeita, on aina käytettävä sisäjäähdytystä.

Tekninen kuvaus

Pyöröporausjyrsintä a_p	1 mm
Terän Ø D_c	25 mm
Porrastuskulma α_{max}	3,29 astetta
Ø D_1 h6	12,5 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	48 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	38 mm
Terien lkm Z	2
Kokonaispituus L_{ges}	36 mm
Ø D_3	13 mm
Kiinnityskierre M	M12

Porrastuspituus L kun α_{\max}	10,43 mm
$\varnothing D_2$	21 mm
Sopiva kääntöterä	XDM.090416
Sisäjähdytys	kyllä
Sarja	Power Q
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP