

Garant
GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 32/3mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	212809 32/3
GTIN	4045197939173
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Varaosa:

Kääntöteränruuvisarja nro 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko 10IP** kanssa.

Kun käytetään jatkeita, on aina käytettävä sisäjähdytystä.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	32 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	62 mm
Porrastuspituus L kun α _{max}	17,43 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	52 mm
Kokonaispituus L _{ges}	47 mm
Ø D ₂	29 mm
Ø D ₃	20 mm
Kiinnityskierre M	M16

Terien lkm Z	3
Porrastuskulma α_{\max}	1,97 astetta
Pyöröporausjyrsintä a_p	1 mm
Sopiva kääntöterä	XDM.090416
Sarja	Power Q
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP