

Garant**GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 52/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212812 52/5
GTIN	4045197939210
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Varaosa:**

Kääntöteränruuvisarja nro 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko 10IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Sisäjäähdytys	kyllä
Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
Terien lkm Z	5
Sopiva kääntöterä	XDM.090416
Porrastuspituus L kun α_{max}	37,43 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	102 mm
Porrastuskulma α_{max}	0,92 astetta

Terän $\varnothing D_c$	52 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	92 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	1 mm
Kiinnitysreiän \varnothing	22 mm
Sarja	Power Q
Asetuskulma κ	16 astetta
Fz Helix	0,8
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP