

Garant**GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z: 28/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212808 28/2
GTIN	4045197939098
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Varaosa:**

Kääntöteränruuvisarja nro 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Huomautus:GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko 10IP** kanssa.**Tekninen kuvaus**

Porrastuspituus L kun α_{\max}	13,43 mm
Terän Ø D _c	28 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	44 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	54 mm
Varren Ø D _s h6	25 mm
Sopiva kääntöterä	XDM.090416
Pyöröporausjyrsintä a _p	1 mm
Ø D ₃	16 mm
Terien lkm Z	2
Ulkoneman pituus L ₁	40 mm
Kokonaispituus L _{ges}	200 mm

Porrastuskulma α_{\max}	2,56 astetta
Sarja	Power Q
Asetuskulma κ	16 astetta
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP