

Garant**GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 32/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212813 32/2
GTIN	4045197939234
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Varaosa:**

Kääntöteränruuvisarja nro 219812 (15IP; 5,0Nm).

Huomautus:GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 5,0** käytetään terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.**Tekninen kuvaus**

Ulkoneman pituus L_1	40 mm
Terän Ø D_c	32 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	48 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä a_p	1,5 mm
Terien lkm Z	2
Sopiva kääntöterä	XDM.120516
Porrastuskulma α_{max}	3,71 astetta
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{max}	62 mm
Ø D_3	16 mm
Kokonaispituus L_{ges}	100 mm
Varren Ø D_s h6	32 mm

Porrastuspituus L kun α_{\max}	12,34 mm
Sarja	Power Q
Asetuskulma κ	11 astetta
varren malli	weldonvarsi
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP