

Garant
GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z: 25/2mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	212808 25/2
GTIN	4045197939081
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Varaosa:

Kääntöteränruuvisarja nro 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko 10IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	38 mm
Pyöröporausjyrsintä a _p	1 mm
Porrastuspituus L kun α _{max}	10,43 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Varren Ø D _s h6	25 mm
Sopiva kääntöterä	XDM.090416
Ulkoneman pituus L ₁	120 mm
Terien lkm Z	2
Kokonaispituus L _{ges}	200 mm
Ø D ₃	13 mm
Porrastuskulma α _{max}	3,29 astetta
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	48 mm

Terän Ø D _c	25 mm
Sarja	Power Q
Asetuskulma κ	16 astetta
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2