

Garant
GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 30/3mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	212809 30/3
GTIN	4045197939166
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Varaosa:

Kääntöteränruuvisarja nro 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko 10IP** kanssa.

Kun käytetään jatkeita, on aina käytettävä sisäjähdytystä.

Tekninen kuvaus

Ø D ₂	29 mm
Porrastuskulma α _{max}	2,23 astetta
Sisäjähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun α _{max}	15,43 mm
Terien lkm Z	3
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Sopiva kääntöterä	XDM.090416
Pyöröporausjyrsintä a _p	1 mm
Kokonaispituus L _{ges}	47 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	58 mm

Ø D ₃	18 mm
Terän Ø D _c	30 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	48 mm
Kiinnityskierre M	M16
Sarja	Power Q
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP