

Garant
GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 40/4mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	212809 40/4
GTIN	4045197939197
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Varaosa:

Kääntöteränruuvisarja nro 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko 10IP** kanssa.

Kun käytetään jatkeita, on aina käytettävä sisäjähdytystä.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	XDM.090416
Kokonaispituus L_{ges}	47 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	1 mm
Terän $\varnothing D_c$	40 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	78 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Porrastuspituus L kun α_{max}	25,43 mm
Porrastuskulma α_{max}	1,35 astetta

Kiinnityskierre M	M16
Ø D ₃	28 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Terien lkm Z	4
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	68 mm
Sarja	Power Q
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP

674252 10IP

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm

211750 2,2