

Garant**GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z: 30/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212808 30/3
GTIN	4045197939104
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Varaosa:**

Kääntöteränruuvisarja nro 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Huomautus:GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko 10IP** kanssa.**Tekninen kuvaus**

Porrastuskulma α_{\max}	2,23 astetta
Terän Ø D _c	30 mm
Varren Ø D _s h6	32 mm
Kokonaispituus L _{ges}	200 mm
Pyöröporausjyrsintä a _p	1 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	48 mm
Sopiva kääntöterä	XDM.090416
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	58 mm
Ø D ₃	18 mm
Ulkoneman pituus L ₁	120 mm
Terien lkm Z	3
Sisäjähdytys	kyllä

Porrastuspituus L kun α_{\max}	15,43 mm
Sarja	Power Q
Asetuskulma κ	16 astetta
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2