

**Garant****GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 50/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212812 50/5
GTIN	4045197939203
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Varaosa:**

Kääntöteränruuvisarja nro 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko 10IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	XDM.090416
Kokonaispituus $L_{ges}$	40 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	88 mm
$\varnothing D_3$	38 mm
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	35,43 mm
Terän $\varnothing D_c$	50 mm
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	1 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	0,97 astetta
Terien lkm Z	5
Kiinnitysreiän $\varnothing$	22 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Sarja	Power Q
Asetuskulma $\kappa$	16 astetta
Fz Helix	0,8
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP