

Garant**GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 35/3mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 212809 35/3 |
| GTIN | 4045197939180 |
| Tuoteluokka | 210 |

Kuvaus**Varaosa:**

Kääntöteränruuvisarja nro 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko 10IP** kanssa.

Kun käytetään jatkeita, on aina käytettävä sisäjähdytystä.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|------------|
| Sopiva kääntöterä | XDM.090416 |
| Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max} | 68 mm |
| Porrastuspituus L kun α _{max} | 20,43 mm |
| Ø D ₂ | 29 mm |
| Kokonaispituus L _{ges} | 47 mm |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Terän Ø D _c | 35 mm |
| Ø D ₁ h ₆ | 17 mm |
| Ø D ₃ | 23 mm |
| Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min} | 58 mm |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Porrastuskulma α_{\max} | 1,68 astetta |
| Pyöröporausjyrsintä a_p | 1 mm |
| Terien lkm Z | 3 |
| Kiinnityskierre M | M16 |
| Sarja | Power Q |
| varren malli | Kierteellinen |
| Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä |
| Jyrsintäkäyttö | Parrastus |
| Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Työkalun vaihto | PowerCard |
| Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |

Tarvikkeet

| | |
|--|-------------|
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP | 674252 10IP |
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm | 211750 2,2 |