

**Garant****GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z: 35/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212808 35/3
GTIN	4045197939128
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Varaosa:**

Kääntöteränruuvisarja nro 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko 10IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Pyöröporausjyrsintä $a_p$	1 mm
Ulkoneman pituus $L_1$	50 mm
Terien lkm Z	3
Kokonaispituus $L_{ges}$	200 mm
Porrastuskulma $\alpha_{max}$	1,68 astetta
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	20,43 mm
Sopiva kääntöterä	XDM.090416
Ø $D_3$	23 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{min}$	58 mm
Terän Ø $D_c$	35 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Varren Ø $D_s$ h6	32 mm

Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>max</sub>	68 mm
Sarja	Power Q
Asetuskulma κ	16 astetta
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP