

Garant**GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z: 40/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212808 40/4
GTIN	4045197939135
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Varaosa:**

Kääntöteränruuvisarja nro 219799 2 (10IP; 2,2Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 2,2** käytetään terän nro **674252 koko 10IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Porrastuspituus L kun α_{\max}	25,43 mm
Porrastuskulma α_{\max}	1,35 astetta
Kokonaispituus L_{ges}	250 mm
Terän Ø D_c	40 mm
Ulkoneman pituus L_1	50 mm
Varren Ø D_s h6	32 mm
Sopiva kääntöterä	XDM.090416
Ø D_3	28 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{\max}	78 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{\min}	68 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	1 mm

Terien lkm Z	4
Sarja	Power Q
Asetuskulma κ	16 astetta
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP