

Garant**GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 35/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212813 35/2
GTIN	4045197939241
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Varaosa:**

Kääntöteränruuvisarja nro 219812 (15IP; 5,0Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 5,0** käytetään terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	XDM.120516
Porrastuskulma α_{\max}	2,99 astetta
Terän Ø D _c	35 mm
Kokonaispituus L _{ges}	100 mm
Terien lkm Z	2
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä a _p	1,5 mm
Ulkoneman pituus L ₁	40 mm
Varren Ø D _s h ₆	32 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	54 mm
Porrastuspituus L kun α_{\max}	15,34 mm
Ø D ₃	19 mm

Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	68 mm
Sarja	Power Q
Asetuskulma κ	11 astetta
varren malli	weldonvarsi
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP

674252 15IP

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,0 Nm

211750 5,0