

Garant**GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 50/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212817 50/3
GTIN	4045197939340
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Varaosa:**

Kääntöteränruuvisarja nro 219812 (15IP; 5,0Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 5,0** käytetään terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

KiinnitysreiänØ	22 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	84 mm
Sopiva kääntöterä	XDM.120516
Terän Ø D _c	50 mm
Pyöröporausjyrsintä a _p	1,5 mm
Terien lkm Z	3

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
Porrastuspituus L kun α_{\max}	30,34 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Porrastuskulma α_{\max}	1,51 astetta
Sarja	Power Q
Asetuskulma κ	11 astetta
Fz Helix	0,8
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu
vääntömomentti 5,0 Nm

211750 5,0

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx
Plus® -profiili 15IP

674252 15IP