

**Garant**
**GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z: 40/3mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	212813 40/3
GTIN	4045197939258
Tuoteluokka	210

**Kuvaus**
**Varaosa:**

Kääntöteränruuvisarja nro 219812 (15IP; 5,0Nm).

**Huomautus:**

 GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 5,0** käytetään terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Ø D <sub>3</sub>	24 mm
Pyöröporausjyrsintä a <sub>p</sub>	1,5 mm
Porrastuspituus L kun α <sub>max</sub>	20,34 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	110 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	50 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Porrastuskulma α <sub>max</sub>	2,25 astetta
Sopiva kääntöterä	XDM.120516
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>max</sub>	78 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>min</sub>	64 mm
Varren Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	32 mm
Terien lkm Z	3

Terän Ø D <sub>c</sub>	40 mm
Sarja	Power Q
Asetuskulma κ	11 astetta
varren malli	weldonvarsi
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP

674252 15IP

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,0 Nm

211750 5,0