

Garant**GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 80/6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212817 80/6
GTIN	4045197939401
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Varaosa:**

Kääntöteränruuvisarja nro 219812 (15IP; 5,0Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 5,0** käytetään terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Sisjäähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	144 mm
KiinnitysreiänØ	32 mm
Terän Ø D _c	80 mm
Porrastuspituus L kun α _{max}	60,34 mm
Porrastuskulma α _{max}	0,76 astetta
Sopiva kääntöterä	XDM.120516

Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
$\varnothing D_3$	64 mm
Terien lkm Z	6
Pyöröporausjyrsintä a_p	1,5 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	158 mm
Sarja	Power Q
Asetuskulma κ	11 astetta
Fz Helix	0,8
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP

674252 15IP

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,0 Nm

211750 5,0