

**Garant**
**GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z: 32/2mm**

**Tilastiedot**

Tilausnumero	212814 32/2
GTIN	4045197939272
Tuoteluokka	210

**Kuvaus**
**Varaosa:**

Kääntöteränruuvisarja nro 219812 (15IP; 5,0Nm).

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 5,0** käytetään terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Ø D <sub>3</sub>	16 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Terän Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>min</sub>	48 mm
Terien lkm Z	2
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>max</sub>	62 mm
Pyöröporausjyrsintä a <sub>p</sub>	1,5 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	120 mm
Varren Ø D <sub>3</sub> h <sub>6</sub>	32 mm
Porrastuspituus L kun α <sub>max</sub>	12,34 mm
Porrastuskulma α <sub>max</sub>	3,71 astetta

Kokonaispituus $L_{ges}$	200 mm
Sopiva kääntöterä	XDM.120516
Sarja	Power Q
Asetuskulma $\kappa$	11 astetta
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,0 Nm	211750 5,0