

Garant**GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 63/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212817 63/5
GTIN	4045197939388
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Varaosa:**

Kääntöteränruuvisarja nro 219812 (15IP; 5,0Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 5,0** käytetään terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Porrastuskulma α_{\max}	1,06 astetta
Ø D ₃	47 mm
Terien lkm Z	5
Pyöröporausjyrsintä a _p	1,5 mm
KiinnitysreiänØ	27 mm
Sopiva kääntöterä	XDM.120516
Kokonaispituus L _{ges}	50 mm

Terän $\varnothing D_c$	63 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	110 mm
Porrastuspituus L kun α_{\max}	43,34 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	124 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Sarja	Power Q
Asetuskulma κ	11 astetta
Fz Helix	0,8
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP