

Garant**GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z: 40/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212814 40/3
GTIN	4045197939296
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Varaosa:**

Kääntöteränruuvisarja nro 219812 (15IP; 5,0Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 5,0** käytetään terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Porrastuskulma α_{\max}	2,25 astetta
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{\min}	64 mm
Sopiva kääntöterä	XDM.120516
Ø D_3	24 mm
Ulkoneman pituus L_1	50 mm
Varren Ø D_5 h6	32 mm
Terän Ø D_c	40 mm
Porrastuspituus L kun α_{\max}	20,34 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{\max}	78 mm
Terien lkm Z	3
Sisäjähdytys	kyllä
Kokonaispituus L_{ges}	250 mm

Pyöröporausjyrsintä a _p	1,5 mm
Sarja	Power Q
Asetuskulma κ	11 astetta
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP