

Garant**GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 52/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212817 52/3
GTIN	4045197939364
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Varaosa:**

Kääntöteränruuvisarja nro 219812 (15IP; 5,0Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 5,0** käytetään terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	XDM.120516
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	88 mm
Kokonaispituus L _{ges}	40 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	102 mm
Sisäjähdytys	kyllä
KiinnitysreiänØ	22 mm
Porrastuskulma α _{max}	1,42 astetta

Pyöröporausjyrsintä a_p	1,5 mm
Terän $\varnothing D_c$	52 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
Porrastuspituus L kun α_{max}	32,34 mm
Terien lkm Z	3
Sarja	Power Q
Asetuskulma κ	11 astetta
Fz Helix	0,8
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,0 Nm	211750 5,0