

Garant**GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 40/3mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 212816 40/3 |
| GTIN | 4045197939333 |
| Tuoteluokka | 210 |

Kuvaus**Varaosa:**

Kääntöteränruuvisarja nro 219812 (15IP; 5,0Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 5,0** käytetään terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

Kun käytetään jatkeita, on aina käytettävä sisäjähdytystä.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|------------|
| Kiinnityskierre M | M16 |
| Terän Ø D _c | 40 mm |
| Ø D ₂ | 29 mm |
| Sopiva kääntöterä | XDM.120516 |
| Terien lkm Z | 3 |
| Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max} | 78 mm |
| Ø D ₃ | 24 mm |
| Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min} | 64 mm |
| Ø D ₁ h6 | 17 mm |

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Porrastuskulma α_{\max} | 2,25 astetta |
| Porrastuspituus L kun α_{\max} | 20,34 mm |
| Kokonaispituus L_{ges} | 60 mm |
| Pyöröporausjyrsintä a_p | 1,5 mm |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Sarja | Power Q |
| varren malli | Kierteellinen |
| Jyrsintäkäyttö | Parrastus |
| Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä |
| Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Työkalun vaihto | PowerCard |
| Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |

Tarvikkeet

| | |
|--|-------------|
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,0 Nm | 211750 5,0 |
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP | 674252 15IP |