

**Garant****GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z: 35/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212814 35/2
GTIN	4045197939289
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Varaosa:**

Kääntöteränruuvisarja nro 219812 (15IP; 5,0Nm).

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 5,0** käytetään terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>max</sub>	68 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	200 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Sopiva kääntöterä	XDM.120516
Porrastuspituus L kun α <sub>max</sub>	15,34 mm
Terien lkm Z	2
Varren Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub>	50 mm
Pyöröporausjyrsintä a <sub>p</sub>	1,5 mm
Ø D <sub>3</sub>	19 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	35 mm
Porrastuskulma α <sub>max</sub>	2,99 astetta

Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>min</sub>	54 mm
Sarja	Power Q
Asetuskulma κ	11 astetta
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,0 Nm	211750 5,0