

Garant**GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 50/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212817 50/4
GTIN	4045197939357
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Varaosa:**

Kääntöteränruuvisarja nro 219812 (15IP; 5,0Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 5,0** käytetään terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Porrastuspituus L kun α_{\max}	30,34 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Terän Ø D _c	50 mm
Sopiva kääntöterä	XDM.120516
Ø D ₃	34 mm
Pyöröporausjyrsintä a _p	1,5 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	84 mm

Porrastuskulma α_{\max}	1,51 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Kokonaispituus L_{ges}	40 mm
Kiinnitysreiän \varnothing	22 mm
Terien lkm Z	4
Sarja	Power Q
Asetuskulma κ	11 astetta
Fz Helix	0,8
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP

674252 15IP

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,0 Nm

211750 5,0