

Garant**GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 52/4mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 212817 52/4 |
| GTIN | 4045197939371 |
| Tuoteluokka | 210 |

Kuvaus**Varaosa:**

Kääntöteränruuvisarja nro 219812 (15IP; 5,0Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 5,0** käytetään terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

| | |
|--|--------------|
| Terien lkm Z | 4 |
| Sopiva kääntöterä | XDM.120516 |
| Porrastuspituus L kun α_{\max} | 32,34 mm |
| Terän Ø D _c | 52 mm |
| Porrastuskulma α_{\max} | 1,42 astetta |
| Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max} | 102 mm |
| Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min} | 88 mm |

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Ø D ₃ | 36 mm |
| KiinnitysreiänØ | 22 mm |
| Pyöröporausjyrsintä a _p | 1,5 mm |
| Kokonaispituus L _{ges} | 40 mm |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Sarja | Power Q |
| Asetuskulma κ | 11 astetta |
| Fz Helix | 0,8 |
| varren malli | reiällä |
| Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä |
| Jyrsintäkäyttö | Parrastus |
| Jyrsintäkäyttö | Upotusjyrsintä |
| Lastuamisstrategia | HPC |
| Työkalun vaihto | PowerCard |
| Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP

674252 15IP

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,0 Nm

211750 5,0