

Garant**GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z: 30/2mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	212814 30/2
GTIN	4045197939265
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Varaosa:**

Kääntöteränruuvisarja nro 219812 (15IP; 5,0Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 5,0** käytetään terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	44 mm
Porrastuskulma α _{max}	4,42 astetta
Sopiva kääntöterä	XDM.120516
Ø D ₃	14 mm
Ulkoneman pituus L ₁	120 mm
Terien lkm Z	2
Kokonaispituus L _{ges}	200 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Terän Ø D _c	30 mm
Varren Ø D _s h6	32 mm
Porrastuspituus L kun α _{max}	10,34 mm
Pyöröporausjyrsintä a _p	1,5 mm

Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	58 mm
Sarja	Power Q
Asetuskulma κ	11 astetta
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,0 Nm	211750 5,0
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP