

Garant**GARANT Power Q pikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 30/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212816 30/2
GTIN	4045197939302
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Varaosa:**

Kääntöteränruuvisarja nro 219812 (15IP; 5,0Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro **211750 koko 5,0** käytetään terän nro **674252 koko 15IP** kanssa.

Kun käytetään jatkeita, on aina käytettävä sisäjäähdytystä.

Tekninen kuvaus

Ø D ₃	14 mm
Pyöröporausjyrsintä a _p	1,5 mm
Kiinnityskierre M	M16
Ø D ₂	29 mm
Terien lkm Z	2
Porrastuspituus L kun α _{max}	10,34 mm
Porrastuskulma α _{max}	4,42 astetta
Terän Ø D _c	30 mm
Sopiva kääntöterä	XDM.120516

Kokonaispituus L_{ges}	47 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{min}$	44 mm
$\varnothing D_1 h_6$	17 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	58 mm
Sarja	Power Q
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 15IP	674252 15IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,0 Nm	211750 5,0